

KAPPA LOAD

9652TOO250P63 CL67

EAN 4031582314915

Номер замовлення 00830408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху | ● ● ○ ○ ○ |
| Атриція | ● ● ● ● ● |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Назва продукту | Kappa load |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори |
| Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 1320 kg |
| Обвантажопідйомність 6 км/год | 1100 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 2200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 305 mm |
| Загальна ширина | 116 mm |
| Загальна вага | 5,289 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід , важкий |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Природний білий |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 250 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|---|
| Матеріал | Литий чавун або циліндр, важкий |
| Виля Форма | Широка Підсилений |
| Поворотний вузол | М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 61 mm |
| Радіус повороту | 187,5 mm |
| Поворотне з'єднання | 375 mm |
| Діаметр ковпачка | 111 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 135 mm |
| Ширина тарілки | 110 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

KAPPA LOAD

9652TOO250P63 CL67

EAN 4031582314915

Номер замовлення 00830408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

