PRODUCTINFORMATIE

DURATECH

TOP 082x54-Ø20 HL60

EAN 4031582322583



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	54 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	54 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204ZV

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●○○○
Verloop	●●●●●
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	480 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,4 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP 082x54-Ø20 HL60


EAN 4031582322583

Bestelnummer 00804208

Producttekeningen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH