

## KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Kappa load
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	2160 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	1800 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	4320 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	16,68 kg

## VÁZ

A ház anyaga	Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Lubrication nipple	1

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Csavar anyával
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	80 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	175 mm
Talplemez szélessége	140 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	140 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	15 mm

# KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315

Rendelési szám 00802704

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

