

# DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Номер на поръчката 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	500 kg
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0,57 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Ролков лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	46 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	58 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

# DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Номер на поръчката 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

