

ZETA STAINLESS

8678UAD200P63

EAN 4031582313895

Número de encomenda 00830205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●●

Ruído de movimento ●●○○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●●●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome do produto | Zeta stainless |
| Tipo | Rodízio fixo |
| Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 500 kg |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 400 kg |
| Aço inoxidável | ✓ |
| Capacidade de carga estática | 1000 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -30 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C |
| Altura total | 240 mm |
| Largura geral | 117 mm |
| Peso geral | 2,289 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento, aço inoxidável |
| Eixo | Aparafusado com porca |
| Cor da Roda | Branco natural |
| Diâmetro | 200 mm |
| Largura do Piso | 50 mm |
| Largura do corpo | 50 mm |
| Dureza do Piso (A) | 92 Shore A |
| Dureza do Piso (D) | 42 Shore D |

SUPOORTE

| | |
|-------------------|------------------------|
| Material | Aço inoxidável, pesado |
| Em Forma de Garfo | Amplo, Reforçado |
| Cor | Aço inoxidável |

ENCAIXE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 137 mm |
| Largura da placa | 117 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 74 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 74 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |

ZETA STAINLESS

8678UAD200P63

EAN 4031582313895

Número de encomenda 00830205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

