INFORMAȚII DESPRE PRODUS

STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●●
Rezistență la coroziune	●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stylea
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	50 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	100 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	33 mm
Lățime totală	52 mm
Greutate totală	0,05 kg

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Negru grafit (RAL9011)
Offset	12 mm
Raza de pivotare	37 mm
Interferență pivotantă	74 mm
Diametru cupolă	15,2 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	35 mm
Benză de rulare	12 mm
Lățimea corpului	12 mm

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Numărul de comandă 00078712

Desene ale produsului