ALPHA

3470PIR125P30-13

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	155 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	1,05 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	102,5 mm
Udfaldsdiameter	205 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, uden afsmitning
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	37 mm
Fælgbredde	37 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	13 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA

3470PIR125P30-13

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH