PRODUKTINFORMATION

LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Lumina
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	88 mm
Samlet bredde	65 mm
Samlet vægt	0,28 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelhjul lukket, med dome
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Hvidt aluminium (RAL9006)
Udladning	30 mm
Udfaldsradius	73 mm
Udfaldsdiameter	146 mm
Dome-diameter	45 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjulbane-farve	Grafit sort (RAL9011)
Hjul farve	Hvidt aluminium (RAL9006)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	10 mm
Aksel Huldiameter	0 mm
Navlængde	0 mm
Fælgbredde	10 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634

Bestillingsnummer 00074379

Produkttegninger

