

ELASTECH

IFP 200X50-Ø25

EAN 4031582319842

Número de pedido 00830632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ● ● ●

Ruido de movimiento ● ● ● ● ●

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistencia a la corrosión ● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Elastech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 450 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 360 kg

Capacidad de carga estática 900 kg

Rango de temperatura (mínimo) -20 °C

Rango de temperatura (máximo) 85 °C

Peso total 1,709 kg

ARO

Material del cuerpo	Aluminio
	blando
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris/sin marcas
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	25 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	68 Shore A

ELASTECH

IFP 200X50-Ø25

EAN 4031582319842
Número de pedido 00830632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

