DURATECH

MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	160 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	30 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipus de portador	6306

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●●
El soroll del moviment	●●○○○
Atràcia	●●●●●
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	2700 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	2250 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	4500 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	1,62 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Número de comanda 00801261

Plànols del producte




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Número de comanda 60801261



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH