



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Lumina                            |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno semplice |
| Standard                            | EN12528 - Ruote per arredamento   |
| Portata a 3 km/h                    | 40 kg                             |
| Portata statica                     | 80 kg                             |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                            |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                             |
| Altezza totale                      | 63 mm                             |
| Larghezza complessiva               | 55 mm                             |
| Peso complessivo                    | 0,114 kg                          |

### RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo               |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse                        | Rivettato                        |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 50 mm                            |
| Larghezza battistrada       | 8 mm                             |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D                       |

### SUPPORTO

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Materiale                 | Polipropilene              |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato, chiuso |
| Cuscinetto del supporto   | Perno, girevole            |
| Raggio di piroettamento   | 63 mm                      |
| Ingombro di piroettamento | 126 mm                     |

### FISSAGGIO

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra quadrata |
| Lunghezza della piastra          | 38 mm            |
| Larghezza della piastra          | 38 mm            |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 28 mm            |
| Larghezza foro piastra (massima) | 28 mm            |
| Diametro del foro della piastra  | 4,4 mm           |