PRODUCTINFORMATIE

# AGILA

## 2477XSP100P30-11

EAN 4031582343236



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Slijtage | ●●●●○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Agila |
| Type | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | Ja |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 135 mm |
| Totale breedte | 60 mm |
| Totaal gewicht | 0,81 kg |

### BEHUIZING

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 43,5 mm |
| Zwenk radius | 131 mm |
| Draaicirkel | 262 mm |
| Diameter koepel | 60 mm |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Materiaal wielkern | Polyamide, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Wielkleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Breedte wielkern | 32 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 91 Shore A |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 40 Shore D |

### FITTING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 11 mm |
| Tip | Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477XSP100P30-11

EAN 4031582343236

Bestelnummer 00006706

**Producttekeningen**







