

# ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62

EAN 4031582347258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Vast Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	100 kg
Roestvrij	✓
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	280 °C
Totale hoogte	108 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,472 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Kunststof thermoset, hittebestendig
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Droge lagerbus
As	Geschroefd met moer
Loopvlak	Zwart
Wielkleur	Zwart
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	90 Shore D

## BEHUIZING

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Roestvrij staal

## FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	100 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62

EAN 4031582347258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

