

ZETA

4688ITP160P63 CV

EAN 4031582366679

Número de encomenda 00837945



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Zeta |
| Tipo | Rodízio fixo |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 800 kg |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 640 kg |
| Capacidade de carga estática | 1600 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 200 mm |
| Largura geral | 117 mm |
| Peso geral | 1,954 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Alumínio |
| | convexo |
| Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo | Aparafusado com porca |
| Cor da Roda | Amarelo mel (RAL1005) |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 160 mm |
| Largura do Piso | 50 mm |
| Largura do corpo | 50 mm |
| Dureza do Piso (A) | 92 Shore A |
| Dureza do Piso (D) | 42 Shore D |

SUPORTE

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Material | Folha de aço, muito pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplio, Reforçado |
| Cor | Passivada a azul |

ENCAIXE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 137 mm |
| Largura da placa | 117 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |

ZETA

4688ITP160P63 CV

EAN 4031582366679

Número de encomenda 00837945



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

