



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Zeta                                 |
| Tipo                              | Rodízio fixo                         |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 800 kg                               |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 640 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 1600 kg                              |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 290 mm                               |
| Largura geral                     | 117 mm                               |
| Peso geral                        | 3,75 kg                              |

#### SUPORTE

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Material da caixa | Folha de aço, muito pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplo, Reforçado           |
| Cor               | Passivada a azul           |

#### RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Alumínio                         |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Fundido             |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo                       | Aparafusado com porca            |
| Cor da Roda                | Amarelo mel (RAL1005)            |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 250 mm                           |
| Largura do Piso            | 55 mm                            |
| Largura do corpo           | 55 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                       |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                       |

#### ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 137 mm                      |
| Largura da placa                      | 117 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 105 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

