

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Numéro de commande 00031410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Diamètre du dôme	19 mm
------------------	-------

ROUE

Diamètre	14 mm
Largeur du bandage	14 mm
Largeur du corps de roue	14 mm

RACCORD

Longueur des trous de la platine (maximum)	20 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	20 mm
Diamètre des trous de la platine	2.5 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	15 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	30 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	13.5 mm
Largeur totale	19 mm
Poids	0.01 kg

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Numéro de commande 00021119

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

