

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Numéro de commande 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	40 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	80 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	3000 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2500 kg
Capacité de charge statique	5000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	23,598 kg

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Numéro de commande 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

