

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Número de comanda 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Alpha light

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 4 km/h 120 kg

Tracidad de carga estàtica 240 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 83 mm

Àmplia general 65 mm

Pes total 0,401 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	65 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
Corporació ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Una Carrera de boles
Color	Passivat blau
Desplaçament	22 mm
Scio de giro	54,5 mm
Sterferencia de giro	109 mm
Dome Dictel	65 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	95 mm
Placa ampla	70 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	45 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	52 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	66,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	77 mm
Placa de diàmetre	8 mm

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Número de comanda 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

