

AGILA

2477DYK125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582342994



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○○

Шум движения ●●●○○○

Исчезновение ●●●○○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта | Agila |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Электропроводящий | Да |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
| Общая высота | 163 mm |
| Общий вес | 1,34 kg |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 41 mm |
| Радиус поворота | 131 mm |
| Поворотное соединение | 262 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Материал корпуса | Листовая сталь |
| Материал протектора | Литая резина, черная, электропроводная |
| Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A |

ФИТИНГ

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Тип фитинга | Синтетический расширитель, круглый |
| Распорный фитинг (минимум) | 19 mm |
| Распорный фитинг (максимум) | 21,5 mm |
| Подсказка | Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе. |

AGILA

2477DYK125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582342994



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

