PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTP 160x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329568



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1100 kg
Belastning ved 6 km/t	900 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1500 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	2,86 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

FTP 160x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329568

Bestillingsnummer 00837289

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 160x50-Ø25 HL60

EAN 4031582[illegible]

Bestellingsnummer 00837289



© Copyright 2026 TENTE International GmbH