

## NOVATECH

FTP 400x80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО


|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото      | Чугун                           |
| Материал на резбата     | Полиуретан, Пресовано           |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер           |
| Цвят на Колело          | Медено жълто (RAL1005)          |
| Предпазители за резби   | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 400 mm                          |
| Ширина на Резба         | 80 mm                           |
| Диаметър на отворите Ос | 40 mm                           |
| Дължина на центъра      | 90 mm                           |
| Ширина на тялото        | 80 mm                           |
| Твърдост на Резба (A)   | 92 Бръснач A                    |
| Твърдост на Резба (D)   | 42 Бръснач D                    |

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Име на продукта                    | Novatech                      |
| Тип                                | Колело                        |
| Стандартен                         | EN12533 – Тежкотоварни колела |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 3000 kg                       |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 2500 kg                       |
| Електропроводим                    | Не                            |
| Неръждаемост                       | Не                            |
| Статичен Товароносимост            | 5000 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                        |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                         |
| Общо тегло                         | 23.6 kg                       |




# NOVATECH

FTP 400x80-040 H290

EAN 4031582389507

Номер на поръчка: 100802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.