

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL


Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6201

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	290 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	240 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	480 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,17 kg




DURATECH

TOP 065x32-Ø12-HL32

EAN 4031582382315

Bestelnummer 00849048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.