

КАРРА

9682IEP200P63 CL67

EAN 4031582315912

Номер заказа 00802696



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●○○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Карра
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	450 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	360 kg
Грузоподъемность статическая	900 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общая высота	245 mm
Общая ширина	116 mm
Общий вес	4,981 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КОЛЕСО

Материал корпуса	Алюминий
	мягкий
Материал протектора	Эластичные шины, черные, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Черный (аналог RAL9005)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	68 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Чугун или кованный чугун, тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	59 mm
Радиус поворота	160 mm
Поворотное соединение	320 mm
	✓
Диаметр купола	111 mm

КАРРА

9682IEP200P63 CL67

EAN 4031582315912

Номер заказа 00802696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	135 mm
Ширина пластины	110 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

КАРРА

96821EP200P63 CL67

EAN 4031582315912
Номер заказа 00802696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

