

## LUMINA

AA20POI050L51-08 9011/9011

EAN 4031582317510



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome do produto                   | Lumina                        |
| Tipo                              | Rodízio giratório             |
| Padrão                            | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 40 kg                         |
| Elétrico condutivo                | Não                           |
| Aço inoxidável                    | Não                           |
| Capacidade de carga estática      | 80 kg                         |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                        |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                         |
| Altura total                      | 56 mm                         |
| Largura geral                     | 55 mm                         |
| Peso geral                        | 0,08 kg                       |

## SUPORTE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Material da caixa       | Polipropileno                   |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte, fechada |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória           |
| Cor                     | Preto grafite (RAL9011)         |
| Offset                  | 20 mm                           |
| Raio giratório          | 52 mm                           |
| Interferência giratória | 104 mm                          |
| Diâmetro do dome        | 0 mm                            |

## RODA

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno                |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda   |
| Rolamento                  | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo                       | Rivetado                     |
| Cor do Piso                | Preto grafite (RAL9011)      |
| Cor da Roda                | Preto grafite (RAL9011)      |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                |
| Diâmetro                   | 50 mm                        |
| Largura do Piso            | 7 mm                         |
| Diâmetro do furo do eixo   | 0 mm                         |
| Comprimento do cubo        | 0 mm                         |
| Largura do corpo           | 7 mm                         |
| Dureza do Piso (D)         | 65 Shore D                   |

## ENCAIXE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação  | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 8 mm                           |

# LUMINA

AA20POI050L51-08 9011/9011

EAN 4031582317510

Número de encomenda 00071497

Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

