

LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582317275

Número de encomenda 00071168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Lumina

Tipo de alojamento Rodízio giratório

Capacidade de carga a 3 km/h 40 kg

Capacidade de carga estática 80 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -20 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 60 °C

Altura total 61 mm

Largura geral 55 mm

Peso geral 0,093 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor do Piso	Preto grafite (RAL9011)
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	8 mm
Diâmetro do furo do eixo	0 mm
Comprimento do cubo	0 mm
Largura do corpo	8 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

SUPORTE

Material	Polipropileno
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Preto grafite (RAL9011)
Offset	20 mm
Raio giratório	52 mm
Interferência giratória	104 mm
Diâmetro do dome	38 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga	11 mm
Comprimento da Espiga	20 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582317275

Número de encomenda 00071168

DESENHOS TÉCNICOS

