

SOCKET

Kunststoff Hülse R20-14/11

EAN 4031582090079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Розетка
Тип	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	80 kg
Общая высота	36 mm
Общий вес	0 kg

ФИТИНГ

Тип фитинга	Синтетический разъем, круглый
Диаметр Болт	14 mm