

ALPHA

3477PIR100P62

EAN 4031582305340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	75 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	150 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	1,02 kg
Teljes szélesség	75 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	246 mm
Kupola átmérője	75 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapág	Tűgörgős csapág
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Test szélessége	35 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	105 mm
Talplemez szélessége	80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	77 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	60 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	80 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

ALPHA

3477PIR100P62

EAN 4031582305340



Rendelési szám 00002734

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

