

B40 - 11X20 / 10

EAN 4031582418002



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Accessorio
Tipo di alloggiamento	Accessorio
Portata a 3 km/h	60 kg
Portata statica	120 kg
Altezza totale	4,5 mm
Peso complessivo	0,035 kg

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con anello sintetico, con collare
Diametro perno	11 mm