

AGILA

2477PIO125P30-13

EAN 4031582365184



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	160 mm
Totaal gewicht	0,81 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	41 mm
Zwenk radius	131 mm
Uitzwenking	262 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm
Tip	Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.

AGILA

2477PIO125P30-13

EAN 4031582365184

Bestelnummer 00039524
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

