ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047

Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	80 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	160 mm
Общо тегло	0.63 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	41 mm
Радиус на завъртане	103.5 mm
Интерференция при завъртане	207 mm

КОЛЕЛО

Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Плъзгащ лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	32 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	13 mm
Намек	Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047

Номер на поръчката 00039523

Product Drawings