# LEVINA

5370XSP100R05-28x45

EAN 4031582360271

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 36 mm |
| Rayon d'encombrement | 86 mm |
| Diamètre d'encombrement | 172 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |

## RACCORD

| | |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 28 mm |
| Longueur de la vis | 45 mm |

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Levina |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | yes |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 137 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LEVINA


5370XSP100R05-28x45

EAN 4031582360271

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Product Drawings**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH