

## MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Pasūtījuma numurs 00007012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds             |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts |
| Gūltnis                | Cuscinetto a rulli    |
| Ritenis krāsa          | Zili pelēks (RAL7031) |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga    |
| Diametrs               | 125 mm                |
| Protektora platums     | 32 mm                 |
| Ass atveres diametrs   | 12 mm                 |
| Rumbas garums          | 44,4 mm               |
| Korpusa platums        | 32 mm                 |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A           |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D           |

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja    | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Maxtech                         |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Krāvnese pie 4 km/h                  | 200 kg                          |
| Statiskā krāvnese                    | 400 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -25 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                           |
| Kopējais svars                       | 0,27 kg                         |

# MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Pasūtījuma numurs 00007012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

