

# MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Номер на поръчката 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Ролков лагер
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	34,9 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	91 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)	40 бряг D

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Maxtech
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	100 kg
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0,198 kg

# MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Номер на поръчката 00030958

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

