



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	630 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1260 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	2.47 kg

轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯, 铸造的
轴承	精密滚珠轴承, 密封的
侧盖	带螺纹防护装置
直径	140 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	55 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
轴承类型	6006 2RS
密封类型	A
适用于	bt_linde

