

NOVATECH

FTX140x50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	630 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1260 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	2.47 kg

轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承，密封的
侧盖	带螺纹防护装置
直径	140 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	55 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
轴承类型	6006 2RS
密封类型	A
适用于	bt_linde

