

STYLEA

5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ●
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stylea
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	35 mm
Общая ширина	52 mm
Общий вес	0,06 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Черный графит (RAL9011)
Офсет (Смещение)	12 mm
Радиус поворота	45 mm
Поворотное соединение	90 mm
Диаметр купола	15,2 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Протектор	Антрацитово-серый (RAL7016)
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	40 mm
Ширина Протектор	12 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	12 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	10 mm

STYLEA

5925PJ1040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862

Номер заказа 00770014

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

