

ANIKA

5923UAI065L51-10 DOM18

EAN 4031582437782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Anika
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con Freno intermitente
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	67 mm
Ancho total	39,5 mm
Peso total	0,075 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	65 mm
Ancho de Banda de rodadura	11 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Desplazamiento	20 mm
Radio de giro	55,4 mm
Interferencia de giro	110 mm
Diámetro del domo	18 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	10 mm



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ANIKA


5923UAI065L51-10 DOM18

EAN 4031582437782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS



Premio
Interzum