

# NOVATECH

FTP 250X80-Ø25 HL92

EAN 4031582319415  
订单号 00800997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

|         |              |
|---------|--------------|
| 轮体材料    | 铸件           |
| 胎面材料    | 聚氨酯，铸造的      |
| 轴承      | 精密滚珠轴承       |
| 轮子颜色    | 蜂蜜黄（RAL1005） |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置      |
| 直径      | 250 mm       |
| 胎面宽度    | 80 mm        |
| 轴孔直径    | 25 mm        |
| 中心长度    | 92 mm        |
| 轮体宽度    | 80 mm        |
| 胎面硬度（A） | 92 岸 A       |
| 胎面硬度（D） | 42 岸 D       |

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Novatech       |
| 标准         | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 2160 kg        |
| 6 公里/小时的载重 | 1800 kg        |
| 静态载重       | 3600 kg        |
| 温度范围（最低）   | -10 ° C        |
| 温度范围（最大）   | 60 ° C         |
| 总重量        | 9.22 kg        |

