

DURATECH

TOP 080X70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576

Номер замовлення 00804172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	80 mm
Протектор	70 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	76 mm
Ширина тіла	70 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D
Тип підшипника	6204ZV

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ○ ○ ○
Атриація	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Обвантажопідйомність 4 км/год	700 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	560 kg
Статичний Вантажопідйомність	1400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,446 kg

DURATECH

TOP 080X70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576

Номер замовлення 00804172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

