

# BASETECH

POR100X36-Ø12

EAN 4031582419016



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Basetech                             |
| Tipo                              | Roda                                 |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 160 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 320 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Peso geral                        | 0,143 kg                             |

## RODA

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno              |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento                  | Rolamento                  |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios              |
| Diâmetro                   | 100 mm                     |
| Largura do Piso            | 36 mm                      |
| Diâmetro do furo do eixo   | 12 mm                      |
| Comprimento do cubo        | 44,4 mm                    |
| Dureza do Piso (D)         | 65 Shore D                 |

# BASETECH

POR100X36-Ø12

EAN 4031582419016

## DESENHOS TÉCNICOS

---

