

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Kappa load
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1680 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1400 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	2800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	255 mm
Largeur totale	140 mm
Poids	13,05 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Pivot	Pivot en butée et roulements rouleaux
Couleur de la chape	Fer zingué (transparent)
Déport	65 mm
Rayon d'encombrement	170 mm
Diamètre d'encombrement	340 mm
Lubrification nipple	1
Diamètre du dôme	140 mm

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	80 mm
Largeur du corps de roue	80 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	175 mm
Largeur de la platine	140 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	140 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

Numéro de commande 00829771
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

