



图片可能与原产品不同

### 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

### 核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	160 mm
总宽度	60 mm
总重量	0.85 kg

### 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

### 支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	41 mm
旋转半径	103.5 mm
转向干涉	207 mm
圆顶直径	60 mm

### 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	77 mm
上板宽	67 mm
上板孔长度 (最小)	46.5 mm
上板孔长度 (最大)	51.5 mm
上板孔宽度 (最小)	56 mm
上板孔宽度 (最大)	61.5 mm
上板孔直径	8.5 mm

# AGILA

2470UAP125P50

EAN 4031582301168  
订单号 00030063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

