INFORMACIÓ DE PRODUCTE

ALPHA STAINLESS

8478UOD100P62

EAN 4031582333206



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha stainless
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	200 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	Sí
Tracidad de carga estàtica	400 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	128 mm
Àmplia general	85 mm
Pes total	0,49 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Color	Inoxidable

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Blanc natural
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	36 mm
Corporació ample	36 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	100 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478UOD100P62


EAN 4031582333206

Número de comanda 00038660

Plànols del producte







© Copyright 2026 TENTE International GmbH