

# NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 SOFT CV

EAN 4031582329483

Número de pedido 00831428



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 400 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 320 kg

Capacidad de carga estática 800 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 0,89 kg

## ARO

Material del cuerpo Aluminio

blando

convexo

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Fundido

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión

Color Aro Gris tráfico A (RAL7042)

Protectores de hilo Sin protector de roscas

Diámetro 125 mm

Ancho de Banda de rodadura 50 mm

Diámetro del agujero del Eje 20 mm

Longitud del cubo 60 mm

Anchura del cuerpo 50 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 80 Shore A

# NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 SOFT CV

EAN 4031582329483

Número de pedido 00831428



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

