

PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Tread hardness           | souple                              |
| Corps de roue            | Fonte                               |
| Bandage                  | Caoutchouc semi-élastique, noir     |
| Roulement                | Roulement à billes de précision     |
| Couleur de la roue       | Noir profond (similaire au RAL9005) |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                      |
| Diamètre                 | 250 mm                              |
| Largeur du bandage       | 80 mm                               |
| Diamètre de l'alésage    | 25 mm                               |
| Longueur de moyeu        | 90 mm                               |
| Largeur du corps de roue | 80 mm                               |
| Dureté du bandage (A)    | 67 Shore A                          |

PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit                  | Puretech                         |
| Type                            | Roue                             |
| Norme                           | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 810 kg                           |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 675 kg                           |
| Conducteur d'électricité        | Non                              |
| Inoxydable                      | Non                              |
| Capacité de charge statique     | 1350 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                           |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                            |
| Poids                           | 7,92 kg                          |

# PURETECH


FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Numéro de commande 00801212  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# PURETECH

FVP 250x80-Ø25 H190

EAN 4031582319521

Numéro de commande 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.