

INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-28 9002 W

EAN 4031582341195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Integral twin
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12531 – Легло за болнични заведения
Товароносимост при 3 км/ч	125 kg
Товароносимост при 4 км/ч	125 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	375 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	129 mm
Обща ширина	63 mm
Общо тегло	1.1 kg
Сертифициране	Тествано и наблюдавано от TÜV Süd

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят	Сиво бяло (RAL9002)
Изместване	31 mm
Радиус на завъртане	85 mm
Интерференция при завъртане	170 mm
Диаметър на купол	61.5 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на резбата	Полиуретан, екструдирано електропроводим
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело	Сиво бяло (RAL9002)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	15 mm
Ширина на тялото	15 mm
Твърдост на Резба (A)	91 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	40 бряг D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт	28 mm
Дължина на Болт	45 mm
Позиция на резбата на Болт	19 mm
Количество отвори за монтаж на 2 Болт	
Намек	Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.



Германска
награда
за Дизайн



reddot
design award

Награда
за
Дизайн
Red Dot

INTEGRAL TWIN


2940USX100R05-28 9002 W

EAN 4031582341195

Номер на поръчката 00062548
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Германска
награда
за Дизайн



Награда
за
Дизайн
Red Dot