

AGILA

2470DIK125R07-19/21,5

EAN 4031582328318

Broj porudžbine 00006668



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda | Agila |
| Tip | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C |
| Sveukupna visina | 165 mm |
| Ukupna širina | 60 mm |
| Ukupna težina | 1,161 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Materijal za telo | Čelik lista |
| materijal omotaca | Cvrsta guma, bez obeležavanja |
| Nošenje | konusi lezaj |
| Boja Tocak | plavo cinkovano |
| stičnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Širina tela | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 41 mm |
| okretni radijus | 103,5 mm |
| Otpor okretanju | 207 mm |
| Prečnik kupole | 60 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tip uklapanja | Sintetički proširivač, okrugli |
| Dužina stablo | 22 mm |
| ekspandirajući nastavak (Minimalno) | 19 mm |
| ekspandirajući nastavak (maksimalno) | 22 mm |
| Savet | Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. |

AGILA

2470DIK125R07-19/21,5

EAN 4031582328318
Broj porudžbine 00006668



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

