

NOVATECH

ETP 082X28-Ø12 HL26

EAN 4031582318654
Bestelnummer 00830658

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	28 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	26 mm
Breedte wielkern	28 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D
Type lager	6201

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	350 kg
Statisch Draagvermogen	700 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,477 kg

NOVATECH

ETP 082X28-Ø12 HL26

EAN 4031582318654
Bestelnummer 00830658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

