

## AGILA

2470YGO100P50

EAN 4031582343380

Número de comanda 00036788



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Agila                 |
| Tipus de carcassa          | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 80 kg                 |
| Conducció elèctrica        | ✓                     |
| Tracidad de carga estàtica | 160 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 135 mm                |
| Àmplia general             | 60 mm                 |
| Pes total                  | 0,591 kg              |

## RODA

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè, conductor elèctric       |
| Material de la banda de rodadura    | Goma termoplàstic, conductor elèctric |
| El Bearing                          | Coixinet llis                         |
| Roda de color                       | Verd de plata (similar RAL7001)       |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                      |
| Diametralització                    | 100 mm                                |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                                 |
| Corporació ample                    | 32 mm                                 |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                            |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 38 mm               |
| Scio de giro         | 88 mm               |
| Sterferencia de giro | 176 mm              |
| Dome Dictel          | 60 mm               |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 77 mm             |
| Placa ampla                           | 67 mm             |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 46,5 mm           |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 51,5 mm           |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 56 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 61,5 mm           |
| Placa de diàmetre                     | 8,5 mm            |

# AGILA

2470YGO100P50

EAN 4031582343380

Número de comanda 00036788



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

