

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Acciaio, ferro
Materiale del battistrada	Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Cuscinetto	Foro, non lavorato
Diametro	250 mm
Larghezza battistrada	60 mm
Asse diametro del foro	190 mm
Durezza del Battistrada (A)	68 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	630 kg
Portata a 6 km/h	525 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1260 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Peso complessivo	1,36 kg

ELASTECH


EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340

Numero d'ordine 00830877
Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




INFORMAZIONI DI PRODOTTO

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Numero d'ordine 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.